

Gabarit pour LCS60

■ **Marge inférieure 1 mm** : éviter de placer du contenu dans cette zone.

Utilisez de préférence le système EMS standard à l'impression numérique.

Utilisez des images dont la résolution est comprise entre 300 et 360 DPI.

Assurez-vous que les couleurs s'imbriquent sans chevauchement afin que le texte soit lisible.

Assurez-vous que le texte ne soit pas trop fin et trop petit.

Ajustez en plus une marge de découpage de 2 mm à votre format final si votre étiquetage se fait à un format standard.

34 mm

34 mm